



Hoogteafschrijfapparaat met horizontaal verstelbare afschrijfnaald, Afschrijfhoogte: 600mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	443720 600
GTIN	4045197953476
Artikelklasse	42D

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele, stevige voet met geslepen onderkant. Met verstelbare liniaal met fijninstelling, loep en vastzetschroef. Aflezing 0,02mm. Aflees-/nulwaarde en afschrijfnaald zijn op de zool van de voet afgestemd (afschrijven mogelijk vanaf '0'). Maten op tekeningen kunnen daardoor zonder kans op rekenfouten rechtstreeks worden overgenomen. De afschrijfnaald is **HM-uitgerust en horizontaal 140 mm verstelbaar** (bijv. voor moeilijk toegankelijke plekken). Slanke uitvoering van de afschrijfnaald voor het afschrijven in smalle groeven. Ergonomische vorm van de voet voorkomt botsing van afschrijfnaald en hand.

Technische beschrijving

Voetlengte	190 mm
Nonius	1/50 mm
Voetbreedte	120 mm
Kalibratie	E1

Maximale afwijking	0,06 mm
Zuildoorsnede	35×12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Dienstverlening

KalibratieHoogteschuifmaat / hoogteafschrijfapparaat Maximaal meetbereik 1000 mm	024630 1000
---	-------------

Accessoires

Reserve-afschrijfnaald, HM-uitgerust Verstelbereik 140 mm	443730 140
---	------------