



ER-spantanghouder, HSK-A 100 A = 160, voor ER-spantang-maat: 16



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 305517 16 |
| GTIN | 4045197954305 |
| Artikelklasse | 32A |

Omschrijving

Uitvoering:

Met balluff/RFID-chip-boring.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Doorgang opgeboord (zonder stelschroef).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

Inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Afkoppellengte A-maat | 160 mm |
| Spanbereik | 0,5 - 10 mm |
| Voor ER-spantangen | 16 |
| Buiten-Ø D | 28 mm |
| Opname | HSK-A 100 A = 160 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |
| Opnamenorm | DIN 69882-6 |
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Vorm | A |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 20000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Balluff-chip-boring | ja |
| Producttype | Spantanghouder |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm | 613300 25 |
|---|-----------|