

**ER-spantanghouder, HSK-A 100 A = 160, voor ER-spantang-maat: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	305517 25
GTIN	4045197954312
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Doorgang opgeboord (zonder stelschroef).**
- **HSK-functievlakken bewerkt.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 – vorm A en B.

Levering:

Inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	42 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Voor ER-spantangen	25
Spanbereik	1 - 16 mm
Opname	HSK-A 100 A = 160

Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69882-6
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 20000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25	309680 25
--	-----------