

Garant**Draadsnij-snelwisselhouder, BT 40, Tapbereik: M6-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334663 M6-20
GTIN	4045197954428
Artikelklasse	31M

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
- **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**

Toepassing:

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

Accessoires:

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308835.

Opmerking:

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen maat M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Opnamennorm: ISO 7388-2

Lengtecompensatie druk: 12,5 mm

Lengtecompensatie trek: 12,5 mm

Buiten-Ø D: 55 mm

Binnen-Ø D₁: 31 mm

Afkoppellengte A-maat: 93 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	93 mm
-----------------------	-------

Binnen-Ø D ₁	31 mm
Tapbereik	M6 – M20
Lengtecompensatie druk	12,5 mm
Buiten-Ø D	55 mm
Lengtecompensatie trek	12,5 mm
Opname	BT 40
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	ISO 7388-2
Producttype	Taphouder