

**Draadsnij-snelwisselhouder, Schacht-Ø 32 mm, Tapbereik: M14-33****Bestelgegevens**

Bestelnummer	334628 M14-33
GTIN	4045197954435
Artikelklasse	32P

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Korte constructie met elastische lengtecompensatie op druk en trek.**
- **Instelbare aansnijdruk voor verschillende materialen en tappen.**

Cilinderschacht volgens DIN 1835 – vorm B en E.

**Toepassing:**

- **Vervaardigen van gekalibreerde schroefdraden.**
- **Voor rechtse en linkse schroefdraad inzetbaar.**
- **Voor NC-machines en bewerkingscentra.**

**Accessoires:**

snelwisselinzetstukken, zie nr. 335420 – 335660.

**Opmerking:**

- **Draadsnij-snelwisselhouder in andere schachtuitvoeringen maat M14 – M33 op aanvraag leverbaar.**
- **Draadsnij-snelwisselhouder niet geschikt voor inwendige koeling.**

Lengtecompensatie druk: 20 mm

Lengtecompensatie trek: 20 mm

Buiten-Ø D: 78 mm

Binnen-Ø D<sub>1</sub>: 48 mm

Afkoppellengte A-maat: 132,5 mm

**Technische beschrijving**

Lengtecompensatie trek	20 mm
Buiten-Ø D	78 mm

Lengtecompensatie druk	20 mm
Binnen-Ø D <sub>1</sub>	48 mm
Afkoppellengte A-maat	132,5 mm
Opname	Schacht-Ø 32 mm
Producttype	Taphouder