

Assortiment meetgereedschap 9-delig, Aantal delen: 9**Bestelgegevens**

Bestelnummer	685600 9
GTIN	2050001944542
Artikelklasse	66H

Omschrijving**Uitvoering:**

Kunststof systeemkoffer L-BOXX® van slag- en stootvaste ABS-kunststof, spatwaterdicht. Het robuuste vastklikmechanisme maakt eenvoudig en snel koppelen of losmaken van de koffers mogelijk, evenals het transporteren van meerdere kunststof systeemkoffers in een combinatie van maximaal 40 kg. Deksel belastbaar tot 100 kg, beladingscapaciteit maximaal 25 kg.

Levering:

Stalen liniaal: 1 st. nr. 461805 maat 300
Schuifmaat: 1 St. nr. 410100 maat 150
Rolbandmaat: 1 St. nr. 462201 gr. 2,5
HM-afschrijfnaald recht: 1 St. nr. 458800 gr. HM
Spanningstester: 1 St. nr. 473010
Handlasermeter: 1 St. nr. 465540 maat 60
Winkelhaak met aanslag nauwk. 2: 1 St. nr. 452600 gr. 150x100
Waterpas: 1 St. nr. 467010 maat 250
Kunststof duimstok: 1 St. nr. 466200 maat 2
Dekselinzet: 1 St. nr. 693352
Opgeborgen in: L-BOXX® nr. 693330 maat 102

Opmerking:

Geleverd met gesorteerd gereedschap. De bijpassende rolwagen voor het transport van maximaal 5 stuks van L-BOXX® gr. 102 is onder nr. 693370 gr. 5 leverbaar.

Technische beschrijving

Gewicht	3,6 kg
Uitvoering	met meetgereedschap
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Rolbandmaat met kijkvenster Bandlengte 2,5 m	462201 2,5
Contactloze spanningzoeker	473010
Pen kras, lengte: +-165mm Type	458800
Schuifmaten Meetbereik 150 mm	410100 150
Waterpasmet inschakelbare magneet Lengte 250 mm	467010 250
Winkelhaak met aanslagNauwkeurigheid 2 Beenlengte 150X100 mm	452600 150X100
Kunststof systeemkoffer L-BOXX® leeg Type 102	693330 102
Dekselinzet, los	693352
Kunststof duimstok Lengte 2 m	466200 2
Laser-afstandsmeter Bereik 60 m	465540 60
Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrijgematteerd, met schaalverdeling aan de achterzijde Totale lengte 300 mm	461805 300