

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251113 16/12
GTIN	4045197954459
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Kniehefboom	259015 2
Koplenkte L <sub>1</sub>	26 mm
Onderlegplaat	259031 20
Set verende stiften	259047 2
Totale lengte L	100 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
geschikte wisselplaat	SN.. 1204..
ISO-code houder	PSSNR/L 1616H12
Plaatafmeting	12 mm
Schachtgrootte	16 mm
Verenset	259044 2
Kniehefboomschroef	259018 2
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500