

Mitutoyo**Digitale schuifmaat met AOS-systeem en mm/inch-omschakeling,
Meetbereik: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412639 150
GTIN	4946368667751
Artikelklasse	44A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Absolute meetschaal, geen nulstelling nodig, daardoor sneller en betrouwbaarder meten.**
- **Laag stroomverbruik (20.000 uur continu gebruik), batterij-indicator.**

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers (hoogte 9 mm) weergegeven. Het elektromagnetische meetsysteem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** biedt meer bescherming tegen water en stof.

Met mm/inch-omschakeling.

Met **rolknop**.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Batterijvakdeksel nr. 412239 maat B.

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,4
Aandrijfrol	ja
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Bedrijfsduur	20000 h
Norm	ISO 13385

Meetbereik	0 - 150 mm
Dieptemaat aanwezig	ja
Aflezing	0,01 mm
Beklengte	40 mm
Aflezing	0,0005 inch
Aantal inbegrepen batterijen	1
Cijferhoogte LCD-weergave	9 mm
Kalibratie	A1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
Meetmethode van het meetapparaat	elektromagnetische inductieve methode
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 200 mm	021010 200

Accessoires

Dieptemaathouder, metaal met 2 schroeven	412120
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Batteriefachdeckel Type B	412239 B