



Amerikaanse overall Quality Dress, lichtgrijs, Confectiemaat DE: 56



Bestelgegevens

Bestelnummer	091132 56
GTIN	4014382988739
Artikelklasse	09S

Omschrijving

Uitvoering:

Beroepskleding **Quality Dress** van 100% katoenweefsel. Katoen is bijzonder resistent tegen chemische en mechanische invloeden en hitte. Het natuurproduct katoen zorgt voor een aangenaam draagcomfort dankzij temperatuurregulerende eigenschappen en een groot absorptievermogen.

Tuinbroek met verstelbare band van 6 cm.

- **Opgenaaide, hoog doorlopende nierbescherming.**
- **Opgezette, open zak op bovenstuk, met klittenbandindeling.**
- **Dubbel bovenstuk, met zak met ritssluiting.**
- **Slagvaste en hittebestendige kunststof sluiting.**

Omschrijving:

- **Gulp met ritssluiting.**
- **Twee verstevigde zakken aan de voorzijde.**
- **Dijbeenzak.**
- **Vak voor mobiele telefoon.**
- **Verstevigd kniegedeelte.**
- **Vak voor duimstok.**

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.**Tuinbroek in korenblauwe** uitvoering onder nr. 091131.

Materiaalsamenstelling: 100% Katoen

Materiaalgewicht/weefsel dichtheid: 285 g/m²

Kleding standaard: UV-standaard 801

Wassen: 60 °C Bonte was

Technische beschrijving

dubbel bovenstuk, met zak met ritssluiting	ja
Nierbescherming	ja
Aantal kniezakken	2
Confectiemaat DE	56
Aantal zijzakken	2
Materiaal	Katoen
Pijpafsluiting	recht, open
verstevigd kniegedeelte	ja
Uniseks-maat	XL
Zak op bovenstuk	opgezet, met klittenbandindeling
Maat FR	52
Broeksluiting	Ritssluiting
Steeksluiting	slagvaste, hittebestendige kunststof sluiting
Vak voor mobiele telefoon	ja
Aantal vakken voor duimstok	1
Zijzakken	opgezet, versterkt
Aantal dijbeenzakken	1
Maat UK	40R
Maat US	40/34
Maat IT	52
Serie	QUALITY DRESS
Speciale dienstverlening	Textielveredeling

Maat ES	52
Maat NL	56
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	100% Katoen
Materiaalgewicht/weefseldichtheid	285 g/m ²
Kleding standaard	UV-standaard 801
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	Reiniging met perchloorethyleen
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	matig heet, tot maximaal 150 °C
Kleur	lichtgrijs
Producttype	Tuinbroek