



Zelfnivellerende kruislijnlaser GLL, Type: 3-80



Bestelgegevens

Bestelnummer	468490 3-80
GTIN	3165140888356
Artikelklasse	46T

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte kruislijnlaser met zelfnivellerende laserlijnen. Snel horizontaal en verticaal uitlijnen van lijnen. Robuust ontwerp met Softgrip-oppervlak dat bescherming biedt tegen stoten. Stof- en spatwaterdicht.

Een horizontale en 2 verticale 360°-lijnen maken een groot aantal nieuwe toepassingen mogelijk voor gelijktijdig markeren, uitlijnen en nivelleren bij binnentoepassingen. Groot werkbereik van max. 120 m met behulp van de ontvanger LR 7 Professional (toebehooren).

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

4x Batterij nr. 081561 LR6, statief BT150, laserrichtbord, beschermtas, transportkoffer.

IP-klasse: IP 54

Verpakking: Transportkoffer

Maximale afwijking: $\pm 0,2$ mm/m

Laserklasse: 2

Bereik: 30 m

Bereik met ontvanger: 120 m

Nivelleerbereik: ± 4 graden

Statiefschroefdraad: 1/4 UNC, 5/8 UNC inch

Technische beschrijving

Aantal inbegrepen batterijen	4
Bereik met ontvanger	120 m
Maximale afwijking	±0,2 mm/m
Nivelleerbereik	± 4 graden
Gewicht	900 g
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Breedte	75 mm
IP-klasse	IP 54
Hoogte	141 mm
Bereik	30 m
Laserklasse	2
Statiefschroefdraad	1/4 UNC, 5/8 UNC inch
Lengte	159 mm
Verpakking	Transportkoffer
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Kruislijnlaser

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081556 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6