

Garant**Klemdraaihouder met vaste hellingshoek 1,5°, links, Schacht- / plaatafmeting L: 10/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	271996 10/11
GTIN	4045197954756
Artikelklasse	21W

Technische beschrijving

Totale lengte L	125 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 4
Functiebreedte L ₄	10 mm
Koplengte L ₁	17,5 mm
Schachtgrootte	10 mm
Hellingshoek	1,5 graden
Plaatafmeting	11 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500

