

**Garant****Klemdraaihouder met vaste hellingshoek 1,5°, links, Schacht- / plaatafmeting L: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	271996 25/11
GTIN	4045197954794
Artikelklasse	21W

**Technische beschrijving**

Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 4
Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Totale lengte L	152 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Hellingshoek	1,5 graden
Plaatafmeting	11 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Producttype	Klemdraaihouder

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500

