

**Garant****Klemdraaihouder met vaste hellingshoek 1,5°, rechts, Schacht- /  
plaatafmeting L: 20/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	271995 20/11
GTIN	4045197954725
Artikelklasse	21W

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
Schachtgrootte	20 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Totale lengte L	130 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 4
Hellingshoek	1,5 graden
Plaatafmeting	11 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Producttype	Klemdraaihouder

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Spanschroef Type 4	279810 4

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

---

659957 500