


Hoge voedingsfrees MFH mini, Met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 66/8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	221965 66/8
GTIN	2050002058804
Artikelklasse	250

Omschrijving

Hoge voedingsfrees MFH mini 66/8 mm Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 8

Ø D₃: 59 mm

Maximale snijdiepte a_{p max}: 1 mm

Totale lengte L_{totaal}: 40 mm

Opnameboring-Ø: 22 mm

Helicoïdaal frezen Ø D_{min}: 125 mm

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	125 mm
Rampinghoek α _{max}	0,3 graden
Inwendige koeling	ja
Ø D ₃	59 mm
geschikte wisselplaat	LOGU 0303..
Snijkant-Ø D _c	66 mm

Aantal snijkanten Z	8
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1 mm
Wisselplaatschroef	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Rampinglengte L voor α_{\max}	57,3 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Opnameboring- \emptyset	22 mm
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{\max}$	130 mm
Instelhoek κ	15 graden
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	Met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229713
-------------	--------