

## Profielopslag-aanbouwstelling, Hoogte: 3000mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	991489 3000
GTIN	4058255038190
Artikelklasse	960

### Omschrijving

#### Uitvoering:

voor staande en overzichtelijke opslag van licht en zwaar lang materiaal, bijv. daklatten, slangen, lijsten, balken enz. Ook ideaal voor gebruik bij zelfbediening. Flexibele vakbreedtes zijn mogelijk dankzij variabel toepasbare scheidingsarmen. Hellingshoek 10°.

#### Levering:

1 frame, 5 liggers, 2 onderlegplaten, voetplaten, 4 vloerankers (zonder scheidingsarmen).

#### Kleur:

Staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers RAL 2004, zuiver oranje,

#### poedercoating.

#### Opmerking:

- **Bij ongelijke vloeren adviseren wij extra onderlegplaten nr. 991481.**
- **Het opgeslagen materiaal mag max. 500 mm hoger zijn dan de stelling!**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**
- **Scheidingsarmen a.u.b. afzonderlijk bestellen onder nr. 991490 gr. 500 of nr. 991490 gr. 750.**

### Technische beschrijving

Vakbreedte	2700 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte	2786 mm
Frameprofiel	S610-M18-U
Verticale belasting (afzonderlijk veld)	1135 kg
zijdelingse belasting per scheidingsarm	25 kg
Hoogte	3000 mm
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Kleuren	RAL 5010, 2004
Producttype	Profielopslagstelling

---

## Accessoires

Vloeranker voor palletstellingframes	991470
--------------------------------------	--------