


Gereedschapsopname vorm B5 radiaal, rechts, lang, Schacht-Ø d1: 40mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	319070 40
GTIN	4045197955012
Artikelklasse	32V

Omschrijving
Uitvoering:

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmond.

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor uitwendige bewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Vorm: B

h_1 : 25 mm

h_2 : 34 mm

b_1 : 118 mm

b_2 : 75,5 mm

h_5 : 48 mm

h_6 : 32,5 mm

Technische beschrijving

h_2	34 mm
l_2	44 mm

b ₂	75,5 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
h ₁	25 mm
Schacht-Ø d ₁	40 mm
h ₆	32,5 mm
b ₁	118 mm
l ₁	22 mm
h ₅	48 mm
Vorm	B
Producttype	VDI-gereedschapsopname

Accessoires

Montagesleutel voor kogelnippel Grootte 10	319003 10
--	-----------