

**VDI-multi-opname, Schacht-Ø d1: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319185 50
GTIN	4045197955067
Artikelklasse	32V

Omschrijving**Uitvoering:**

- Inzetgehard HRC 58 ±2.
- Alle functievlakken geslepen.
- Met kogelspuitmonden.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	50 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 50
b ₁	105 mm
h ₅	35 mm
h ₁	32 mm
b ₂	50 mm
l ₁	85 mm
Schachtbreedte b ₃	25,5 mm

h ₂	41 mm
h ₆	60 mm
Producttype	VDI-multi-opname