



Platte winkelhaak van geëloxeerd aluminium Nauwkeurigheid 1, Sleutellengte: 75X50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	451050 75X50
GTIN	4067263117865
Artikelklasse	42F

Omschrijving

Uitvoering:

Winkelhaak van gehard aluminium. Krasvast, zwart geëloxeerd spiegelvrij oppervlak. Controlevlakken zeer fijn bewerkt. Goed afleesbare, gelaserde schaalverdeling. Antimagnetisch.

Technische beschrijving

Beendoorsnede	15×4 mm
Lengte lang been	75 mm
Sleutellengte	75×50 mm
Haaksheid	0,014 mm
Lengte kort been	50 mm
Kalibratie	F1
Norm	Fabrieksnorm
Nauwkeurigheid	1

Materiaal	Aluminium
alle delen	gehard
Controlevlakken	gefreesd
Producttype	Platte winkelhaak

Dienstverlening

DAkKS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 100 mm	025000 100