



Winkelhaak met aanslag van geëloxeerd aluminium Nauwkeurigheid 1, Sleutellengte: 250X165mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	451060 250X165
GTIN	4067263125976
Artikelklasse	42F

Omschrijving

Uitvoering:

Winkelhaak van gehard aluminium. Krasvast, zwart geëloxeerd spiegelvrij oppervlak. Controlevlakken zeer fijn bewerkt. Goed afleesbare, gelaserde schaalverdeling. Antimagnetisch.

Technische beschrijving

Beendoorsnede	35×7 mm
Lengte lang been	250 mm
Lengte kort been	165 mm
Haaksheid	0,023 mm
Sleutellengte	250×165 mm
Kalibratie	F1
Norm	Fabrieksnorm
Nauwkeurigheid	1

Materiaal	Aluminium
alle delen	gehard
Controlevlakken	gefreesd
Producttype	Winkelhaak met aanslag

Dienstverlening

DAkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm	025010 750
KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm	025000 300