



Winkelhaak met aanslag van geëloxeerd aluminium Nauwkeurigheid 1, Sleutellengte: 150X100mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 451060 150X100 |
| GTIN | 4067263125952 |
| Artikelklasse | 42F |

Omschrijving

Uitvoering:

Winkelhaak van gehard aluminium. Krasvast, zwart geëloxeerd spiegelvrij oppervlak. Controlevlakken zeer fijn bewerkt. Goed afleesbare, gelaserde schaalverdeling. Antimagnetisch.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|--------------|
| Beendoorsnede | 30×6 mm |
| Lengte lang been | 150 mm |
| Haaksheid | 0,018 mm |
| Lengte kort been | 100 mm |
| Sleutellengte | 150×100 mm |
| Kalibratie | F1 |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Nauwkeurigheid | 1 |

| | |
|-----------------|------------------------|
| Materiaal | Aluminium |
| alle delen | gehard |
| Controlevlakken | gefreesd |
| Producttype | Winkelhaak met aanslag |

Dienstverlening

| | |
|---|------------|
| DAkS-kalibratiewinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 750 mm | 025010 750 |
| KalibratieWinkelhaken, platte, met aanslag en standaardmodellen Maximale beenlengte 300 mm | 025000 300 |