



## CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 12 mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 116050 12     |
| GTIN          | 4045197956569 |
| Artikelklasse | 12B           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**HOLEX CleverDrill** – Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

#### Advies:

#### Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

#### Opmerking:

Geschikte NC-centreeerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 340

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte  $L_2$ : 116 mm

Spaangroeflengte  $L_c$ : 134 mm

Totale lengte L: 205 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 12 mm

### Technische beschrijving

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Spaangroeflengte $L_c$ | 134 mm  |
| Schacht-Ø $D_s$        | 12 mm   |
| Norm                   | DIN 340 |
| Tolerantie nominale Ø  | h8      |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Totale lengte L                      | 205 mm            |
| Nominale $\varnothing D_c$           | 12 mm             |
| aanbevolen maximale boordiepte $L_2$ | 116 mm            |
| Aantal snijkanten Z                  | 2                 |
| Tophoek                              | 130 graden        |
| Serie                                | HOLEX CleverDrill |
| Coating                              | ongecoat          |
| Snijmateriaal                        | HSS               |
| Type                                 | N                 |
| Schacht                              | Cilinderschacht   |
| Inwendige koeling                    | nee               |
| Gekleurde ring                       | zonder            |
| Producttype                          | Spiraalboor       |