


CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 5,8 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	116050 5,8
GTIN	4045197956378
Artikelklasse	12B

Omschrijving
Uitvoering:

HOLEX CleverDrill – Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:
Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Opmerking:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 340

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 82,3 mm

Spaangroeflengte L_c : 91 mm

Totale lengte L: 139 mm

Schacht-Ø D_s : 5,8 mm

Technische beschrijving

Tolerantie nominale Ø	h8
Spaangroeflengte L_c	91 mm
Nominale Ø D_c	5,8 mm
Norm	DIN 340

Schacht-Ø D _s	5,8 mm
Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L	139 mm
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	82,3 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor