

**CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 15 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	116050 15
GTIN	4045197956606
Artikelklasse	12B

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX CleverDrill – Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:

Spaangroeflengte (zie tabel) verminderd met 1,5×nominale Ø.

Opmerking:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 340

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L₂: 121,5 mm

Spaangroeflengte L_c: 144 mm

Totale lengte L: 220 mm

Schacht-Ø D_s: 15 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	220 mm
Schacht-Ø D _s	15 mm
Nominale Ø D _c	15 mm
Aantal snijkanten Z	2

Spaangroeflengte L_c	144 mm
Tolerantie nominale $\varnothing$	h8
Norm	DIN 340
aanbevolen maximale boordiepte L_2	121,5 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor