



Schuifmaat, Meetbereik: 800 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415195 800
GTIN	4045197956644
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Nonius spiegelvrij mat verchromd. Meetvlakken gehard en geslepen. **Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-Ø.** Met vastzetschroef. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen.

alle delen: gehard

Norm: DIN 862

Aflezingsomschakelbaar: mm / inch

Kalibratie: A1

Aflezingsomschakelbaar: 0,05 mm

Verdeling: 1/20 mm

Maximale afwijking: 0,1 mm

Beklengte: 150 mm

Binnenmeetbek-Ø: 20 mm

Gewicht: 2,1 kg

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 800 mm
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Gewicht	2,1 kg
Beklengte	150 mm
Aflezingsomschakelbaar	0,05 mm
Kalibratie	A1

Maximale afwijking	0,1 mm
Verdeling	1/20 mm
Norm	DIN 862
Verdeling nonius mm/inch	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	011030 1000
DAkkS-kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	011050 1000
Merken Laseropschrift Type	018940