



Omschakelbare eenhands-lijmtang, Spanwijdte: 650mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	860280 650
GTIN	4008158028552
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Rail van getrokken staal, gebruieneerd. Glijdende en vaste bek, behuizing en hendel van glasvezelversterkte polyamide (breukvast). Grote, vlakke spanvlakken maken spannen rondom de rail mogelijk. Praktische **draaiknop** voor snel **omzetten** van spannen naar spreiden. Met ontgrendelhefboom voor snelverstelling.

Toepassing:

Universeel bruikbaar, comfortabele eenhandsbediening voor geringere spandruk (tot 1200 N).
Spannen en spreiden met snelle omschakeling.

Technische beschrijving

Spreidwijdte	75 - 685 mm
Spanwijdte	650 mm
Doorsnede van de geleiderail	20×5 mm
Uitsteeklengte	85 mm
Maximale spankracht	1200 Nm

Producttype

Lijmtang