

**Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860100 160
GTIN	4008158004136
Artikelklasse	82C

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Met kunststof beschermkap op het klemvlak.

Norm:**DIN 5117****Technische beschrijving**

Doorsnede van de geleiderail	25×6 mm
Spanwijdte	160 mm
Uitsteeklengte	80 mm
Producttype	Lijmtang

