



Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	860100 200
GTIN	4008158006918
Artikelklasse	82C

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Met kunststof beschermkap op het klemvlak.

Norm:

DIN 5117

Technische beschrijving

Doorsnede van de geleiderail	27×7 mm
Uitsteeklengte	100 mm
Spanwijdte	200 mm
Producttype	Lijmtang

