

**Diepspanlijmtang, Uitsteeklengte / Spanwijdte: 250/400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860300 250/400
GTIN	4008158012445
Artikelklasse	83J

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogwaardige, lange spanbekken van smeedbaar gietijzer voor grote spandieptes; stabiele volprofielrail met karteling. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentverstelling, stevig spannend. Knevelgreep voor grote spankracht bij weinig krachtsinspanning. Spankracht tot 7000 N.

**Technische beschrijving**

Gewicht	4,4 kg
Doorsnede van de geleiderail	40×11 mm
Uitsteeklengte	250 mm
Spanwijdte	400 mm
Producttype	Lijmtang

