



Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 400mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	860000 400
GTIN	4008158009223
Artikelklasse	83J

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruieneerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Glijdende spanbek **met slipbeveiliging**, zodat de gespannen lijmtang zich niet kan loswerken. Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160. Met kunststof beschermkap op het klemvlak.

Spankracht tot 6000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservedeel:

Beschermkap nr. 860115.

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	175 mm
Spanwijdte	400 mm

Doorsnede van de geleiderail	32×10 mm
Producttype	Lijmtang

Accessoires

Aandrukplaten-assortiment 8-delig Drukplaat-Ø 37 mm	860115 37
Vario-spanopzetstukken, paar	862950