

Garant**Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860050 200
GTIN	4045197559630
Artikelklasse	81D

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruieneerd, met trapeziums Schroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Glijdende spanbek **met slipbeveiliging**, zodat de gespannen lijmtang zich niet kan loswerken. Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160.

Vrij kantelende aandrukplaat met geïntegreerde **spindelbeveiliging verhindert loswerken** van de spindel bij vibraties. Maximale krachtverbrenging door **krachthandvat** met stroef Haptoprene-oppervlak en slagvaste PP-kern. Slipvrij oppervlak ook bij natte en vette handen. Met kunststof beschermkap op het klemvlak.

Norm:**DIN 5117****Reservedeel:**

Beschermkap nr. 860051.

Technische beschrijving

Doorsnede van de geleiderail	27x7 mm
------------------------------	---------

Uitsteeklengte	100 mm
Spanwijdte	200 mm
Producttype	Lijmtang

Accessoires

Aandrukplaten-assortiment 12-delig Type 200	860051 200
---	------------