

**Diepspanlijmtang, Uitsteeklengte / Spanwijdte: 250/600mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860300 250/600
GTIN	4008158012681
Artikelklasse	83J

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogwaardige, lange spanbekken van smeedbaar gietijzer voor grote spandieptes; stabiele volprofielrail met karteling. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentverstelling, stevig spannend. Knevelgreep voor grote spankracht bij weinig krachtsinspanning. Spankracht tot 7000 N.

**Technische beschrijving**

Spanwijdte	600 mm
Doorsnede van de geleiderail	40×11 mm
Uitsteeklengte	250 mm
Gewicht	5 kg
Producttype	Lijmtang

