

HEDI

Machine-/werkpleklamp, Type: 9LED-24V



Bestelgegevens

Bestelnummer	081300 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, geschikt voor 250 V/ 50 Hz, met aan/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.

Robuuste en lange ommantelde metalen buigarm voor vrije beweegbaarheid van de lampkop, met perfecte positiestabiliteit. Machinelamp 9LED in 24 V DC uitvoering.

Norm:

hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, geschikt voor 250 V/ 50 Hz, met aan/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel.

· **Robuuste en lange ommantelde metalen buigarm.**

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief lichtbron, met **sterke houdmagneet, schroefklem 50 mm en bevestigingsschroeven** voor bevestiging aan machine, tafel, wand of plafond.

IP-klasse: IP 64

Lichtopbrengst: 9 W

Lichtstroom: 900 lm

Aantal led's: 9

Aansluitkabel lengte: 3 m

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 64
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtkleur	6.400 K
Lichtstroom	900 lm
Aantal led's	9
Lichtbron	Led
Aansluitkabel lengte	3 m
Lichtopbrengst	9 W
Producttype	Werkplekverlichting