

**Diepspanlijmtang, Uitsteeklengte / Spanwijdte: 200/400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860300 200/400
GTIN	4008158012414
Artikelklasse	83J

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige, lange spanbekken van smeedbaar gietijzer voor grote spandieptes; stabiele volprofielrail met karteling. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentverstelling, stevig spannend. Knevelgreep voor grote spankracht bij weinig krachtsinspanning. Spankracht tot 7000 N.

Technische beschrijving

Gewicht	3,2 kg
Uitsteeklengte	200 mm
Spanwijdte	400 mm
Doorsnede van de geleiderail	35×11 mm
Producttype	Lijmtang

