



Veiligheids-kabeloproller, 250 V, Type: 17S



Bestelgegevens

Bestelnummer	081192 17S
GTIN	7391390327543
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Kabeloproller met **geleide af- en oprolautomaat, meervoudige blokkering per omwenteling**. Zeer breukvaste, gesloten **kunststof behuizing**. Thermische **overbelastingsbeveiliging**, robuuste H07RN-F neopreen-kabel met koppelingsaansluiting.

Eenvoudige montage aan wand of plafond, met **180° zwenkbereik**.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

Toepassing:

Verbeterde ergonomie door werken met trekcontlasting, alsmede om voor orde te zorgen en ter voorkoming van ongevallen- en verwondingsgevaar door op de grond liggende kabels.

Opmerking:

Veeraangedreven slangoprollers zie nr. 080078, 080079 en 080076.

slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

IP-klasse: IP 44

Nominaal vermogen afgerold: 2400 W

Nominale spanning: 250 V

Lengte: 490 mm

Breedte: 190 mm

Hoogte: 410 mm

Kabelklasse: H07RN-F

Technische beschrijving

Breedte	190 mm
Nominaal vermogen afgerold	2400 W
Kabelopbouw	3G1,5
Materiaal kabel	Neopreen
Nominale spanning	250 V
Kabellengte	17 m
Hoogte	410 mm
Lengte	490 mm
Kabelklasse	H07RN-F
IP-klasse	IP 44
Energievoorziening	Netvoeding
Stekkertype ingang	F
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Productnaamattribuut	250 V
Producttype	Kabeloproller