

**Diepspanlijmtang, Uitsteeklengte / Spanwijdte: 300/600mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860300 300/600
GTIN	4008158012711
Artikelklasse	83J

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige, lange spanbekken van smeedbaar gietijzer voor grote spandieptes; stabiele volprofielrail met karteling. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentverstelling, stevig spannend. Knevelgreep voor grote spankracht bij weinig krachtsinspanning. Spankracht tot 7000 N.

Technische beschrijving

Spanwijdte	600 mm
Gewicht	6,3 kg
Doorsnede van de geleiderail	45×12 mm
Uitsteeklengte	300 mm
Producttype	Lijmtang

