

**Draadsnij-snelwisselhouder M6 – M20, Schacht-Ø d: 30mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 319447 30 |
| GTIN | 4045197959676 |
| Artikelklasse | 32P |

Omschrijving**Uitvoering:**

Elastische lengtecompensatie, lichtlopend dankzij kogelgeleidingbus.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Accessoires:

Snelwisselinzetstukken nr. 335420 – 335620.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Schacht-Ø d ₁ | 30 mm |
| Kleurcode VDI-schacht | VDI 30 |
| Afkoppellengte L | 86 mm |
| Lengtecompensatie druk | 12 mm |
| Lengtecompensatie trek | 12 mm |
| Houderbuiten-Ø D | 54 mm |
| Producttype | VDI draadsnij voeding |

