

**Diepspanlijmtang, Uitsteeklengte / Spanwijdte: 500/300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860300 500/300
GTIN	4008158012384
Artikelklasse	83J

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige, lange spanbekken van smeedbaar gietijzer voor grote spandieptes; stabiele volprofielrail met karteling. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentverstelling, stevig spannend. Knevelgreep voor grote spankracht bij weinig krachtsinspanning. Spankracht tot 7000 N.

Technische beschrijving

Spanwijdte	300 mm
Doorsnede van de geleiderail	45×12 mm
Gewicht	8 kg
Uitsteeklengte	500 mm
Producttype	Lijmtang

