

**Liggerpaar LNS 100×50, Liggerlengte: 2700 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	991337 2700
GTIN	4058255037407
Artikelklasse	96P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kokervormig, koudgevormde profielen met vastgelaste flenzen. Elke flens heeft 5 sterke haken, voor een optimale plaatsing van lasten in palletstellingen. Vakbelasting maximaal 3250 kg per liggerpaar.

**Levering:**

2 liggers voor het inhangen in staanderframes, inclusief resp. 2 borgpennen.

**Kleur:**

Overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Nieuwe liggers met diepte 50 mm kunnen alleen paarsgewijs met oude liggers diepte 40 mm worden gecombineerd.

Liggerhoogte: 100 mm

Belastbaarheid per liggerpaar: 1840 kg

**Technische beschrijving**

Belastbaarheid per liggerpaar	1840 kg
Liggerlengte	2700 mm
Ligger type	LNS 100×50
Toepassingsgebied	Palletstelling
Liggerhoogte	100 mm
Producttype	Onderdelen voor palletstelling

