

## Liggerpaar LNS 110×50, Liggerlengte: 2700 mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 991341 2700   |
| GTIN          | 4058255037414 |
| Artikelklasse | 96P           |

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Kokervormig, koudgevormde profielen met vastgelaste flenzen. Elke flens heeft 5 sterke haken, voor een optimale plaatsing van lasten in palletstellingen. Vakbelasting maximaal 3250 kg per liggerpaar.

**Levering:**

2 liggers voor het inhangen in staanderframes, inclusief resp. 2 borgpennen.

**Kleur:**

Overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Nieuwe liggers met diepte 50 mm kunnen alleen paarsgewijs met oude liggers diepte 40 mm worden gecombineerd.

Liggerhoogte: 110 mm

Belastbaarheid per liggerpaar: 2580 kg

### Technische beschrijving

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Ligger type                   | LNS 110×50     |
| Belastbaarheid per liggerpaar | 2580 kg        |
| Liggerlengte                  | 2700 mm        |
| Toepassingsgebied             | Palletstelling |
| Liggerhoogte                  | 110 mm         |
| Producttype                   | Ligger         |

