

**Plaatboor HSS eenzijdig, ongecoat, Ø DC h8: 2,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	113341 2,5
GTIN	4045197963758
Artikelklasse	12B

Omschrijving**Uitvoering:**

Extreem breukvast door korte spiraal en sterke kernstijging. Zelfcenterende aanslijping. **Aan de omtrek rondgeslepen** (zonder fasen), om vastlopen te voorkomen.

Oppervlak stoomontlaten.

Afmetingen overeenkomstig DIN 1897.

Aanslijping vorm C.

Toepassing:

Speciaal voor het boren in plaatstaal.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L	43 mm
Nominale Ø D _c	2,5 mm
Norm	DIN 1897
Spaangroeflengte L _c	10 mm
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	6,3 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Tophoek	135 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt		
droog	geschikt		