

**Plaatboor HSS eenzijdig, ongecoat, Ø DC h8: 4,9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	113341 4,9
GTIN	4045197964526
Artikelklasse	12B

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Extreem breukvast** door korte spiraal en sterke kernstijging. Zelfcenterende aanslijping. **Aan de omtrek rondgeslepen** (zonder fasen), om vastlopen te voorkomen.

Oppervlak stoomontlaten.

Afmetingen overeenkomstig DIN 1897.

Aanslijping vorm C.

**Toepassing:**

**Speciaal voor het boren in plaatstaal.**

**Technische beschrijving**

Spaangroeflengte $L_c$	17 mm
Tolerantie nominale $\varnothing$	h8
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	9,7 mm
Norm	DIN 1897
Nominale $\varnothing D_c$	4,9 mm
Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L	62 mm
Tophoek	135 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt		
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
droog	geschikt		