

Garant**Massief stalen lijmtang met omklapbare handgreep, Spanwijdte: 600mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860490 600
GTIN	4045197605702
Artikelklasse	81D

Omschrijving**Uitvoering:**

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd.

Vrij kantelende aandrukplaat met geïntegreerde **spindelbeveiliging verhindert loswerken** van de spindel bij vibraties. Maximale krachtoverbrenging door **krachthandvat** met stroef Haptoprene®-oppervlak en slagvaste PP-kern. Slipvrij oppervlak ook bij natte en vette handen. Massief stalen lijmtang met omklapbare handgreep. Snel dichtdraaien en spannen op het werkstuk in vergrendelde, verticale handgreespositie. **Krachtig en moeiteloos werken met uitgeklapte handgreep.**

Doorsnede van de geleiderail: 25×12 mm

Uitsteeklengte: 120 mm

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	120 mm
Doorsnede van de geleiderail	25×12 mm

Spanwijdte	600 mm
Producttype	Lijmtang