

**Diepspanlijmtang, Uitsteeklengte / Spanwijdte: 500/800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860300 500/800
GTIN	4008158012889
Artikelklasse	83J

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogwaardige, lange spanbekken van smeedbaar gietijzer voor grote spandieptes; stabiele volprofielrail met karteling. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentverstelling, stevig spannend. Knevelgreep voor grote spankracht bij weinig krachtsinspanning. Spankracht tot 7000 N.

**Technische beschrijving**

Uitsteeklengte	500 mm
Doorsnede van de geleiderail	45×12 mm
Spanwijdte	800 mm
Gewicht	10,1 kg
Producttype	Lijmtang

