



## Zware massief stalen U-vormige lijmtang met speciale aandrukplaat, Spanwijdte: 300mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	861000 300
GTIN	4008158027043
Artikelklasse	83K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Rail en vaste bek van profielstaal, getemperd en galvanisch verzinkt. Glijdende bek matrijsgesmeed, getemperd en galvanisch verzinkt. Slijtvaste lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende (tot 35°) speciale aandrukplaat, spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

#### Toepassing:

Voor het spannen van T-balken, dubbel-T-balken en U-profielen en het omspannen van profielen. **Maximale aanklemdruk tot ca. 12000 N.**

### Technische beschrijving

Spanwijdte	300 mm
Doorsnede van de geleiderail	30×15 mm
Uitsteeklengte	140 mm
Diepte van de U-bek	100 mm

Gewicht	3,7 kg
Producttype	Lijmtang

---

## Accessoires

Aandrukplaat inclusief bevestigingsmateriaal	861130
--	--------