

Garant**Profielsteekhouder voor vierkant-snij-inzetdelen Ø DS 25 mm, vanaf vierkant: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290332 10
GTIN	4045197965363
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Opmerking:**

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	9,1 mm
Bout	290399 1
Middenverplaatsing L_3	4,8 mm
Nuttige lengte L_1	40 mm
geschikt voor vierkant	10 - 13 mm
Schacht-Ø	25 mm
Snijplaathouder-Ø D_1	10 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L_5	90 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

