

**Garant****Profielsteekhouder voor zeskant-snij-inzetdelen Ø DS 32 mm, vanaf zeskant: 11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290344 11
GTIN	4045197965660
Artikelklasse	29K

**Omschrijving****Opmerking:**

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391 – 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

**Technische beschrijving**

Bout	290399 1
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	40 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	5,5 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	10,5 mm
geschikt voor zeskant	11 - 17 mm
Schacht-Ø	32 mm
Snijplaathouder-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte L <sub>5</sub>	100 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

