

**Garant**

**Profielsteekhouder voor zeskant-snij-inzetdelen Ø DS 32 mm, vanaf zeskant: 17mm**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	290344 17
GTIN	4045197965677
Artikelklasse	29K

## Omschrijving

### Opmerking:

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391 – 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

## Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	16 mm
Bout	290399 2
Middenverplaatsing $L_3$	8,5 mm
Nuttige lengte $L_1$	56 mm
geschikt voor zeskant	17 - 28 mm
Schacht-Ø	32 mm
Snijplaathouder-Ø $D_1$	15 mm
Inwendige koeling	ja
Schachtlengte $L_5$	100 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap

