

Garant**Profielsteekhouder voor zeskant-snij-inzetdelen Ø DS 25 mm, vanaf zeskant: 11mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 290342 11 |
| GTIN | 4045197965615 |
| Artikelklasse | 29K |

Omschrijving**Opmerking:**

- Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.
- Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391 – 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Middenverplaatsing L_3 | 5,5 mm |
| Bout | 290399 1 |
| Minimale voorboor-Ø D_{min} | 10,5 mm |
| Nuttige lengte L_1 | 40 mm |
| geschikt voor zeskant | 11 - 17 mm |
| Schacht-Ø | 25 mm |
| Snijplaathouder-Ø D_1 | 10 mm |
| Inwendige koeling | ja |
| Schachtlengte L_5 | 90 mm |
| Schacht | Combischacht |
| Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |

