



Massief stalen lijmtang met speciale aandrukplaat, Spanwijdte: 250mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	861100 250
GTIN	4008158007229
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Rail en vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), getemperd en galvanisch verzinkt. Glijdende bek van matrijsgesmeed staal, getemperd en galvanisch verzinkt. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad. Lange levensduur dankzij hittebestendige, speciale aandrukplaat met sinterstaalinleg, zwenkbaar tot 35°. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

Toepassing:

Voor zwaar en zeer zwaar gebruik bij het spannen van werkstukken in de constructiestaalbouw, bankwerkerij, auto-industrie, machinebouw enz. Dankzij de vrij kantelende speciale aandrukplaat kunnen schuine werkstukken tot 35° worden gespannen. **Maximale aanklemdruk tot ca. 12000 N.**

Technische beschrijving

Doorsnede van de geleiderail	34×13 mm
Uitsteeklengte	140 mm
Gewicht	2,5 kg

Spanwijdte	250 mm
Producttype	Lijmtang

Accessoires

Spindel met knevel en aandrukplaat	861140
Aandrukplaat inclusief bevestigingsmateriaal	861130