



## Set tweezijdige afbramers voor boorgaten, Type: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	839655 3
GTIN	7290003240937
Artikelklasse	83G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Met de drukbout op het schachteinde kan het afbraammes **haaks** worden geplaatst, zodat het in het boorgat kan worden gevoerd. Voor het moeiteloos afbramen is een omwenteling van 180° van het in **beide richtingen snijdende mes** voldoende. Het mes is verwisselbaar. In de schacht bevindt zich ook een schroevendraaier voor binnenzeskantbouten om het mes te verwisselen.

#### Toepassing:

Ideaal voor tweezijdig afbramen v. boorgaten op moeilijk bereikbare plaatsen.

#### Levering:

Resp. 1 tweezijdige afbramer voor boorgaten nr. 839650: Maat 1; 2; 3

### Technische beschrijving

voor boring-Ø	10 – 22 mm
voor boring-Ø	3 – 5,5 mm
voor boring-Ø	5 – 10 mm
Voor maximale boringsdiepte t	15 mm
Voor maximale boringsdiepte t	17 mm

Voor maximale boringsdiepte t	52 mm
Aantal afbramers	3
Producttype	Afbramer

---

## Accessoires

Tweezijdige afbramer voor boorgaten Type 1	839650 1
Tweezijdige afbramer voor boorgaten Type 3	839650 3
Tweezijdige afbramer voor boorgaten Type 2	839650 2